


單向節流閥
GRLA-1/4-PK-6-B
 訂貨編號: 151174

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	排氣單向節流功能
氣動介面, 氣口 1	用於倒鉤接頭內徑 6 mm, 具有管接螺帽
氣動介面, 氣口 2	外螺紋 G1/4
調節元件	一字圓頭螺絲
安裝方式	擰入
流量控制方向上的標準標稱流量	540 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量	410 l/min...585 l/min
環境溫度	-10 °C...60 °C
海事分類	參見證書
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0.3 bar...10 bar
流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar	840 l/min
止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar	635 l/min...910 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	4 級, 符合 ISO 14644-1
介質溫度	-10 °C...60 °C
公稱通徑	6 mm
最大緊固扭矩	11 Nm
產品重量	45 g
旋入螺釘的材料	精製鋁合金

特性	值
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
調節螺絲材質	黃銅
擺動接頭材料	壓鑄鋅