

長度補償器 VAL-1/4-20

訂貨編號: 151211

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤支架的高度補償器	20 mm
安裝位置	可選
結構特點	真空口位於頂部
工作壓力	-0.95 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	118 g
安裝方式	具有外螺紋 M26x1.5
真空吸盤安裝	G1/4
真空介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁
支架材質	鋁 POM 高合金不鏽鋼