

**節流閥**  
**GRO-M5-B**  
訂貨編號: 151214

FESTO



**資料表**

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 閥功能                 | 節流功能  |
| 氣動介面, 氣口 1          | M5  |
| 氣動介面, 氣口 2          | M5  |
| 調節元件                | 滾花螺絲  |
| 安裝方式                | 面板式安裝<br>具通孔<br>是否要:  |
| 流量控制方向上的標準標稱流量      | 105 l/min   |
| 工作壓力                | 0 bar...10 bar  |
| 環境溫度                | -20 °C...60 °C  |
| 外殼材質                | 精製鋁合金   |
| 防爆                  | 必須遵守證書中的資訊!<br>防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 公稱通徑                | 2 mm  |
| 安裝位置                | 可選  |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| 介質溫度                | -20 °C...60 °C  |
| 產品重量                | 19 g  |
| 材料說明                | RoHS 合規   |
| 密封件材質               | NBR   |
| 調節螺絲材質              | 高合金鋼  |
| 螺帽材料                | 精製鋁合金   |
| 套管材質                | POM   |