


近接開關 SMEO-4U-S-LED-24 B

訂貨編號: 151526

FESTO



資料表

特性	值
設計	圓形
認證	RCM 商標
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
測量原理	舌簧式
環境溫度	-20 °C...60 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	接觸式，雙極
開關元件功能	常開觸點
打開時間	0.5 ms
關閉時間	0.03 ms
最大開關頻率	800 Hz
最大輸出電流	500 mA
最大開關電容 DC	10 W
電感式保護電路	適用於 MZ、MY、ME 線圈
短路電流額定值	否
操作電壓範圍 DC	12 V...27 V
殘餘波紋	10 %
反極性保護	否
電氣介面 1，連接類型	插頭
電氣介面 1，連接系統	M8x1, A 編碼，符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1，介面/線芯數	3
電氣介面 1，安裝類型	卡入鎖定 螺絲鎖 不可旋轉
電氣介面 1，相容安裝方式	與卡入式鎖定裝置相容 與可旋轉螺旋鎖相容
安裝方式	具有附件
安裝位置	可選
產品重量	6 g
外殼材質	PET

特性	值
開關狀態指示	黃色 LED
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L