

L 型接頭
LJK-M5-I/I
訂貨編號: 151783

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	-0.95 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [...:~]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	20 g
真空吸盤安裝	M5
真空介面	M5