

L 型接頭
LJK-1/8-I/I
訂貨編號: 151784

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	-0.95 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [...:]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	25 g
真空吸盤安裝	G1/8
真空介面	G1/8