

旋轉法蘭 SZSB-25

訂貨編號: 151925

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	25
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	66 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄不鏽鋼
螺絲材料	鋼 鍍鋅