

快速連接插座 KD1-M3-A

訂貨編號: 151995

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	1.5 mm
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...12 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	44 l/min
標準化額定流量, 符合 ISO 8778	47.7 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
標稱扭矩	0.6 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 10%
產品重量	2.9 g
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 M3
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
彈簧材質	高合金不鏽鋼
外殼材質	鍍鎳黃銅
螺紋密封件材料	NBR 高合金不鏽鋼
螺紋材質	鍍鎳黃銅
滾珠材料	高合金不鏽鋼
閥體材質	黃銅
去鎖套筒材料	鍍鎳黃銅