

快速連接插頭
KS1-CN-2
訂貨編號: 151996

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	1.5 mm
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...12 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	44 l/min
標準化額定流量，符合 ISO 8778	47.7 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	0.4 g
氣動介面，氣口 1	倒鉤接頭，2 mm
材料說明	RoHS 合規
材質資訊	鍍鎳黃銅