



無桿氣缸
DGO-12- -P-A-B
訂貨編號: 15221

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm...1200 mm
活塞直徑	12 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
聯軸器設計	力鎖（磁性）
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	2 bar...7 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...60 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	68 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	68 N
每 10 mm 行程的額外移動質量	2 g
0 mm 行程的基本重量	320 g
氣動介面	M5
蓋子材料	鋁
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	高合金鋼