


無桿氣缸  
DGO-16- -PPV-A-B  
訂貨編號: 15222

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                               |
|--------------------|---------------------------------|
| 行程                 | 10 mm...2500 mm                 |
| 活塞直徑               | 16 mm                           |
| 緩衝                 | 氣動緩衝，兩端可調                       |
| 安裝位置               | 可選                              |
| 聯軸器設計              | 力鎖（磁性）                          |
| 位置偵測               | 透過近接開關                          |
| 工作壓力               | 1.7 bar...7 bar                 |
| 工作模式               | 雙作用                             |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B2-L                  |
| 環境溫度               | -20 °C...60 °C                  |
| 緩衝長度               | 14 mm                           |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 121 N                           |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 121 N                           |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量  | 3 g                             |
| 0 mm 行程的基本重量       | 620 g                           |
| 氣動介面               | M5                              |
| 蓋子材料               | 鋁                               |
| 密封件材質              | NBR<br>TPE-U(PU)                |
| 外殼材質               | 高合金鋼                            |