


直線驅動器 DGO-20- -PPV-A-B

訂貨編號: 15223

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm...3000 mm
活塞直徑	20 mm
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
安裝位置	可選
聯軸器設計	力鎖（磁性）
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.16 Mpa...0.7 Mpa 1.6 bar...7 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...60 °C
緩衝長度	17 mm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	188 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	188 N
每 10 mm 行程的額外移動質量	4 g
0 mm 行程的基本重量	1000 g
氣動介面	G1/8
蓋子材料	鋁
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	高合金鋼