


直線驅動器 DGO-25- -PPV-A-B

訂貨編號: 15224

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm...3500 mm
活塞直徑	25 mm
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
安裝位置	可選
聯軸器設計	力鎖（磁性）
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	1.5 bar...7 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...60 °C
緩衝長度	19 mm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	295 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	295 N
每 10 mm 行程的額外移動質量	5 g
0 mm 行程的基本重量	1340 g
氣動介面	G1/8
蓋子材料	鋁
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	高合金鋼