無桿氣缸
DGO-1/2"- -P-A-B

訂貨編號: 15227

資料表

特性	值
行程	0.04 in...157 in
活塞直徑	1/2"
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
導軌	滑動軸承導軌
工作壓力	2 bar...7 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...60 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	68 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	68 N
氣動介面	10-32 UNF-2B