


直線驅動器
DGO-1"- -PPV-A-B
訂貨編號: 15230

FESTO



資料表

特性	值
行程	0.04 in...157 in
活塞直徑	1"
緩衝	氣動緩衝，兩端可調
導軌	滑動軸承導軌
聯軸器設計	力鎖（磁性）
工作壓力	1.5 bar...7 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...60 °C
緩衝長度	19 mm
氣動介面	1/8 NPT