


力矩補償器  
FKG-16-B  
訂貨編號: 15233

FESTO



資料表

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 尺寸                | 16               |
| 徑向偏差 +/-          | 1 mm             |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 環境溫度              | -20 °C...120 °C  |
| +/- 力方向上允許的最大長期負載 | 240 N            |
| 產品重量              | 257 g            |
| 驅動器材料             | 陽極氧化精製鋁合金<br>鍍鋅鋼 |
| 雙耳軸材質             | 鋼<br>鍍鋅          |
| 滑移件材料             | 黃銅               |