

# 多路管接頭 KSV6-7

訂貨編號: 152506

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 公稱通徑                | 6 mm                            |
| 工作壓力                | -0.95 bar...10 bar              |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:] |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)          |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度                | -10 °C...60 °C                  |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                  |
| 最大介面數量              | 7                               |
| 氣動介面                | PK-6                            |
| 顏色                  | 灰色                              |
| 材料說明                | RoHS 合規                         |