

多路插頭 KSV6-12

訂貨編號: 152507

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	6 mm
工作壓力	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
最大介面數量	12
氣動介面	PK-6
顏色	灰色
材料說明	RoHS 合規