


真空開關 VPEV-W-S-LED-GH

訂貨編號: 152617

FESTO



資料表

特性	值
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
測得變量	相對壓力
測量方法	氣/電壓力轉換器
壓力測量範圍	-0.8 bar...-0.25 bar
工作壓力	-1 bar...0 bar
最大過載壓力	8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
介質溫度	0 °C...60 °C
環境溫度	0 °C...60 °C
開關元件功能	轉換開關
遲滯	0.08 bar...0.25 bar
最大開關頻率	3 Hz
最大輸出電流	2500 mA
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 連接系統	M8x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-104 標準 直徑 8 公釐, A 級編碼, 符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	4
電氣介面 1, 安裝類型	卡入鎖定 螺絲鎖 不可旋轉
電氣介面 1, 相容安裝方式	與卡入式鎖定裝置相容 與可旋轉螺旋鎖相容
安裝方式	具通孔 透過 H 型導軌 是否要:
安裝位置	可選

特性	值
氣動介面	M5
產品重量	56 g
外殼材質	PA PET POM
膜片材質	NBR
開關狀態指示	黃色 LED
閾值設定範圍	-0.8 bar...-0.25 bar
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III