

直角氣路板底座
NAVW-1/4-NPT-1
訂貨編號: 152792

FESTO



資料表

特性	值
寬度	110 mm
安裝位置	可選
工作壓力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	酯油 <0.1mg/m³，符合 ISO 8573-1:2010 [-:-:2] 標準
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-20 °C...80 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
底座的安裝方法	通過通孔
安裝方式	具通孔
嚮導氣口 12/14	1/8 NPT
輔助嚮導氣口 12	1/8 NPT
輔助嚮導氣口 14	1/8 NPT
嚮導氣口 12	1/8 NPT
嚮導氣口 14	1/8 NPT
氣動介面，氣口 1	1/4 NPT
氣動介面，氣口 2	1/4 NPT
氣動介面，氣口 4	1/4 NPT
底座材質	壓鑄鋁