


近接開關
SMT0-4U-PS-K-LED-24
訂貨編號: 152836

FESTO



資料表

特性	值
設計	圓形
基於標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	磁感式
環境溫度	-25 °C...70 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	PNP
開關元件功能	常開觸點
打開時間	5 ms
關閉時間	5 ms
最大輸出電流	200 mA
最大開關電容 DC	6 W
電壓降	2 V
電感式保護電路	整合
最小負載電流	0.1 mA
關閉狀態電流	0.01 mA
短路電流額定值	脈衝式
過載保護	可用
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
殘餘波紋	10 %
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面 1，連接類型	電纜
電氣介面 1，連接系統	開放式
電氣介面 1，介面/線芯數	3
介面出口方向	同軸向
電纜長度	2.5 m

特性	值
電纜特徵	標準
電纜護套顏色	灰色
電纜護套材料	PVC
絕緣護套材料	PVC
線端	鍍錫
安裝方式	具有附件
最大緊固扭矩	0.8 Nm
安裝位置	可選
產品重量	70 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	PET
開關狀態指示	黃色 LED
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L