

# T 型快插接頭

## QST-1/4-6

訂貨編號: 153108

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                              |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                             |
| 公稱通徑                | 4.3 mm                                         |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | 塗層                                             |
| 安裝位置                | 可選                                             |
| 設計                  | T 型                                            |
| 套組規格                | 10                                             |
| 結構特點                | 推挽原理                                           |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi   |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...6 bar                              |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-13.775 psi...203 psi  |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...14 bar                             |
| 關於工作壓力的提示           | 水: 在最高溫度 50°C 時, 最大值為 0.6 MPa                  |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液態, 無冰) |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                       |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| 無塵室等級               | 4 級, 符合 ISO 14644-1                            |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C                                 |
| 標稱扭矩                | 9 Nm                                           |
| 標稱鎖緊扭矩公差            | ± 20%                                          |
| 產品重量                | 22 g                                           |
| 輸出數量                | 2                                              |
| 供應管線數量              | 1                                              |
| 安裝方式                | 外六角形, 規格 14 mm                                 |
| 氣動介面, 氣口 1          | 外螺紋 R1/4                                       |
| 氣動介面, 氣口 2          | 適用於氣管外徑 6 mm                                   |
| 釋放環顏色               | 藍色                                             |
| 旋入螺釘的材料             | 鍍鎳黃銅                                           |
| 材料說明                | RoHS 合規                                        |

| 特性       | 值      |
|----------|--------|
| 外殼材質     | PBT    |
| 釋放環材料    | POM    |
| 氣管密封件材料  | NBR    |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |