

# 自鎖式螺紋接頭 QSMK-M5-6

訂貨編號: 153292

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                                                                                                                                                |
| 公稱通徑                | 1.7 mm                                                                                                                                                            |
| 核准的氣管類型             | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| 氣管插入深度              | 13.7 mm                                                                                                                                                           |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | 密封圈                                                                                                                                                               |
| 安裝位置                | 可選                                                                                                                                                                |
| 設計                  | 直列式設計                                                                                                                                                             |
| 套組規格                | 1                                                                                                                                                                 |
| 結構特點                | 推挽原理                                                                                                                                                              |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                                      |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...6 bar                                                                                                                                                 |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                                                     |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...14 bar                                                                                                                                                |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                                  |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                                                                                                                                          |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                                                                                                                                        |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| 標稱扭矩                | 1.2 Nm                                                                                                                                                            |

| 特性        | 值            |
|-----------|--------------|
| 標稱鎖緊扭矩公差  | ± 20%        |
| 產品重量      | 12 g         |
| 安裝方式      | 外六角，規格 10 mm |
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 M5       |
| 氣動介面，氣口 2 | 適用於氣管外徑 6 mm |
| 釋放環顏色     | 藍色           |
| 材料說明      | RoHS 合規      |
| 外殼材質      | 鍍鎳黃銅         |
| 釋放環材料     | POM          |
| 氣管密封件材料   | NBR          |
| 氣管夾緊元件材質  | 高合金不鏽鋼       |