

# 可旋轉快插接頭

## QSR-3/8-12

訂貨編號: 153408

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸                | 標準                                            |
| 公稱通徑              | 8 mm                                          |
| 旋入螺釘上的密封件類型       | 塗層                                            |
| 安裝位置              | 可選                                            |
| 設計                | 直列式設計                                         |
| 套組規格              | 1                                             |
| 結構特點              | 推挽原理                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍       | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi  |
| 操作壓力的溫度範圍         | -0.95 bar...6 bar                             |
| 取決於溫度的工作壓力        | -0.095 Mpa...1.4 Mpa<br>-13.775 psi...203 psi |
| 取決於溫度的操作壓力        | -0.95 bar...14 bar                            |
| 最大轉速              | 250 1/min                                     |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]               |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                                  |
| 最大徑向扭矩            | 0.025 Nm                                      |
| 標稱扭矩              | 15.5 Nm                                       |
| 標稱鎖緊扭矩公差          | ± 20%                                         |
| 產品重量              | 82 g                                          |
| 安裝方式              | 外六角，規格 24 mm                                  |
| 氣動介面，氣口 1         | 外螺紋 R3/8                                      |
| 氣動介面，氣口 2         | 用於 12 mm 外徑的氣管                                |
| 釋放環顏色             | 藍色                                            |
| 旋入螺釘的材料           | 鍍鎳黃銅                                          |
| 材料說明              | RoHS 合規                                       |
| 外殼材質              | PBT                                           |
| 釋放環材料             | POM                                           |
| 氣管密封件材料           | NBR                                           |

| 特性       | 值      |
|----------|--------|
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |