

**單向閥**  
**HB-1/4-QS-8**  
訂貨編號: 153455

FESTO



**資料表**

特性	值
閥功能	止回功能
氣動介面, 氣口 1	QS-8
氣動介面, 氣口 2	R1/4
安裝方式	擰入
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	696 l/min
工作壓力	-1 bar...10 bar
環境溫度	0 °C...60 °C
外殼材質	鍍鎳黃銅
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
最小差壓, 開啟	0.1 bar
最小差壓, 關閉	0.2 bar
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	24 g
材料說明	RoHS 合規