

單向閥
H-QS-12
訂貨編號: 153466

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	止回功能
氣動介面，氣口 1	QS-12
氣動介面，氣口 2	QS-12
安裝方式	管式安裝
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1715 l/min
工作壓力	-1 bar...10 bar
環境溫度	0 °C...60 °C
外殼材質	陽極氧化鋁
外殼顏色	銀色
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
最小差壓，開啟	0.1 bar
最小差壓，關閉	0.2 bar
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	69 g
材料說明	RoHS 合規