

球閥 QH-QS-6

訂貨編號: 153484

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	兩口兩位雙螺線管
氣動介面, 氣口 1	QS-6
氣動介面, 氣口 2	QS-6
驅動方式	手冊
安裝方式	管式安裝
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	533 l/min
公稱通徑	4 mm
工作壓力	-0.1 Mpa...1 Mpa -1 bar...10 bar
環境溫度	0 °C...60 °C
外殼材質	PBTP
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
密封原理	軟密封
結構特點	球閥
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	12 g
材料說明	RoHS 合規