

球閥
QH-QS-4-1/8
訂貨編號: 153486

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	兩口兩位雙螺線管
氣動介面，氣口 1	R1/8
氣動介面，氣口 2	QS-4
驅動方式	手冊
安裝方式	擰入
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	235 l/min
公稱通徑	2.5 mm
工作壓力	-0.1 Mpa...1 Mpa -1 bar...10 bar
環境溫度	0 °C...60 °C
外殼材質	PBTP
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
密封原理	軟密封
結構特點	球閥
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	14 g
旋入螺釘的材料	鍍鎳黃銅
材料說明	RoHS 合規