


壓差調壓閥  
LRL-M5-QS-6  
訂貨編號: 153512

FESTO



資料表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 控制器功能             | 壓差常數<br>具有回流功能                  |
| 氣動介面，氣口 1         | M5                              |
| 氣動介面，氣口 2         | QS-6                            |
| 安裝方式              | 擰入                              |
| 標稱流量，開啟           | 30 l/min                        |
| 壓力調整範圍            | 2 bar...6 bar                   |
| 氣源壓力 1 MPa        | 0 Mpa...0.9 Mpa                 |
| 入口壓力 1            | 0 bar...9 bar                   |
| 氣源壓力 1 psi        | 0 psi...130.5 psi               |
| 環境溫度              | 0 °C...60 °C                    |
| 外殼材質              | 加強型 PBT                         |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:--:] |
| 控制鎖               | 反鎖                              |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 結構特點              | 直動式活塞調壓閥<br>具有貫穿進氣              |
| 關閉時的標稱流量          | 30 l/min                        |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 產品重量              | 11 g                            |
| 旋入螺釘的材料           | 鍍鎳黃銅                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                         |
| 螺紋密封件材料           | PTFE                            |