

# L 型快插接頭

## QSL-1/4HL-U

訂貨編號: 153659

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                          |
| 公稱通徑                | 3.1 mm                                      |
| 安裝位置                | 可選                                          |
| 設計                  | L 型, 加長                                     |
| 套組規格                | 1                                           |
| 結構特點                | 推挽原理                                        |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...10 bar                          |
| 海事分類                | 參見證書                                        |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C<br>14 °F...140 °F            |
| 產品重量                | 4.3 g                                       |
| 氣動介面, 氣口 1          | 插入式軸套直徑 1/4"                                |
| 氣動介面, 氣口 2          | 適用於氣管外徑 1/4"                                |
| 釋放環顏色               | 灰色                                          |
| 材料說明                | RoHS 合規                                     |
| 外殼材質                | PBT                                         |
| 釋放環材料               | POM                                         |
| 氣管密封件材料             | NBR                                         |
| 氣管夾緊元件材質            | 高合金不鏽鋼                                      |