

L型快插式螺紋接頭

QSLV-3/8-5/16-U


產品代號: 153689

FESTO

可 360°旋轉 外螺紋, 採用外六角形式.

該產品只可從Festo USA定購

將停產的產品, 供貨至 2011.



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	5.2 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
容器尺寸	1
設計結構	推/拉原理
工作壓力	-0.95 ... 10 bar
和溫度相關的工作壓力	-0.95 ... 10 bar
工作介質	過濾壓縮空氣 真空
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	Germanischer Lloyd
最大緊固扭矩	24 Nm
氣壓連接	NPT3/8-18 用於5/16" 氣管外徑
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PBT
釋放環的材料數據	POM
氣管密封的材料訊息	NBR
軟管夾部分的材料數據	高合金鋼, 耐腐蝕