

插入式接頭
QSH-1/2-U
訂貨編號: 153822

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	1
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
海事分類	參見證書
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C 14 °F...140 °F
產品重量	3 g
氣動介面，氣口 1	插入式軸套 Ø 1/2"
氣動介面，氣口 2	插入式軸套 Ø 1/2"
釋放環顏色	灰色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT