

精巧型氣缸

AEVUZ-32- -A-P-A

訂貨編號: 156484

FESTO



資料表

特性	值
行程	1 mm...25 mm
活塞直徑	32 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	單動 拉動
活塞桿端部	外螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.08 Mpa...1 Mpa 0.8 bar...10 bar 11.6 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.4 J
6 bar 時的理論力值，前進行程	382 N
0 mm 行程的移動質量	49 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	9 g
0 mm 行程的基本重量	300 g
每 10 m 行程的附加重量	40 g
安裝方式	具通孔 具有附件 是否要:
氣動介面	G1/8
墊圈螺絲材質	鍍鋅鋼
蓋子材料	精製鋁合金
動態密封件材質	NBR TPE-U(PU)

特性	值
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	精製鋁合金