



# 擺動驅動器 DSM-T-6-90-P

訂貨編號: 1564894

FESTO



## 資料表

| 特性                          | 值                                |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 尺寸                          | 6                                |
| 緩衝角度                        | 0.5 deg                          |
| 擺角                          | 0 deg...90 deg                   |
| 緩衝                          | 兩端具有彈性緩衝環/墊                      |
| 安裝位置                        | 可選                               |
| 工作模式                        | 雙作用                              |
| 結構特點                        | 葉片                               |
| 位置偵測                        | 無                                |
| 工作壓力                        | 4 bar...8 bar                    |
| 6 bar 時的 <sup>最大</sup> 旋轉頻率 | 3 Hz                             |
| 工作介質                        | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明                   | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)           |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性         | VDMA24364-B2-L                   |
| 環境溫度                        | 0 °C...60 °C                     |
| 6bar 時理論扭矩                  | 0.3 Nm                           |
| 允許的轉動慣量                     | 0.00065 kgm <sup>2</sup>         |
| 產品重量                        | 60 g                             |
| 安裝方式                        | 透過內螺紋安裝                          |
| 氣動介面                        | M3                               |
| 材料說明                        | RoHS 合規                          |
| 驅動軸材料                       | 高合金不鏽鋼                           |
| 密封件材質                       | TPE-U(PU)                        |
| 外殼材質                        | 鋁<br>陽極氧化                        |