

電氣接口
CPV10-GE-PT-8
訂貨編號: 1565761

FESTO



資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	71 x 110 x 38.25 mm
診斷	負載電源欠壓
安裝位置	可選
最大閥位數量	8
反極性保護	用於工作電壓
傳輸率	38.4 kbit/s, 230.4 kbit/s
電子元件/感測器的操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
直流工作電壓, 負載電壓	21.6 V...26.4 V
內部電流消耗, 負載電壓	700 mA
內部電流消耗, 工作電壓	35 mA
額定直流工作電壓, 負載電壓	24 V
額定負載電壓 DC	24 V
標稱操作電壓 DC	24 V
協定	I-Port IO-Link®
ATEX 氣體類別	II 3G
氣體防爆阻燃類型	Ex ec IIC Gc X
歐盟境外防爆認證	EPL Gc (GB)
防爆	防爆區 2 (ATEX) 2 區 (UKEX)
KC 標記	KC-EMV
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	93% 無冷凝
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	200 g
IO-Link, 連接技術	設備, 5 針
IO-Link, 協定版本	裝置 V 1.0
IO-Link, 通訊模式	COM2 (38.4 kBaud)、COM3 (230.4 kBaud)

特性	值
IO-Link, 連接埠等級	B
IO-Link, 介面數量	1
IO-Link, 過程資料長度 OUT	2·個位元組
IO-Link, 最短週期時間	設備 3.2 ms
LED 顯示器, 匯流排專用	1x 通訊狀態
LED 顯示屏, 產品特點	16x 閥狀態
蓋子材料	PA
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁 PA
螺紋套筒材料	黃銅
材料說明	RoHS 合規