


精巧型氣缸  
ADVULQ-16-5-A-P-A  
訂貨編號: 156765

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 行程                 | 5 mm                                                        |
| 活塞直徑               | 16 mm                                                       |
| 緩衝                 | 兩端具有彈性緩衝環/墊                                                 |
| 安裝位置               | 可選                                                          |
| 工作模式               | 雙作用                                                         |
| 活塞桿端部              | 外螺紋                                                         |
| 結構特點               | 缸徑<br>活塞桿                                                   |
| 位置偵測               | 透過近接開關                                                      |
| 訂製品                | 一端活塞桿                                                       |
| 扭矩/導向保護            | 方形活塞桿                                                       |
| 工作壓力               | 0.15 Mpa...1 Mpa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                             |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                                       |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2 - 中等耐腐蝕能力                                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| 環境溫度               | -20 °C...80 °C                                              |
| 端位的衝擊能量            | 0.1 J                                                       |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 90 N                                                        |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 121 N                                                       |
| 0 mm 行程的移動質量       | 12 g                                                        |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量  | 4 g                                                         |
| 0 mm 行程的基本重量       | 89 g                                                        |
| 每 10 m 行程的附加重量     | 15 g                                                        |
| 安裝方式               | 是否要：<br>具通孔<br>具有附件                                         |
| 氣動介面               | M5                                                          |
| 墊圈螺絲材質             | 高合金不鏽鋼                                                      |
| 蓋子材料               | 精製鋁合金                                                       |

| 特性      | 值                |
|---------|------------------|
| 動態密封件材質 | NBR<br>TPE-U(PU) |
| 活塞桿材質   | 高合金不鏽鋼           |
| 缸筒材料    | 精製鋁合金            |