

感測器支架
DASI-Q11-25-A-SR
訂貨編號: 1568451

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	25
設計	用於 T 型槽
對於活塞直徑	Ø25
結構特點	感測器導軌
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	32 g
安裝方式	嵌入 T 型槽 透過通孔和螺絲 透過溝槽螺帽
材料說明	RoHS 合規
螺絲材料	鋼 鍍鋅