


無桿氣缸 DDLI-63- -

訂貨編號: 1572299

FESTO



資料表

特性	值
行程	100 mm...2000 mm
活塞直徑	63 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
位置偵測	具整合位移編碼器
工作壓力	0.15 Mpa...0.8 Mpa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
工作模式	雙作用
認證	RCM 商標
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
6 bar 時的理論出力值，返回行程	1870 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	1870 N
安裝方式	具有附件
氣動介面	G3/8
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR TPE-U(PU)