

電氣接口
CPX-CTEL-4-M12-5POL
訂貨編號: 1577012

FESTO



資料表

特性	值
協定	I-Port
尺寸（寬x長x高）	（包括互連模組） 50 x 107 x 55 mm
產品重量	110 g
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 （安裝時）
最大電纜長度	20 m
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺 PC
LED 顯示器	- I-Port 狀態/診斷 模組狀態 負載電源狀態 系統電源狀態
診斷	通訊故障 模組短路 模組層級診斷 低壓
操作員控制裝置	DIL 開關
最大位址容量，輸入	32 Byte
最大位址容量，輸出	32 Byte
參數設定	診斷特性 每個管道的自動防故障裝置 每個管道的作用力 每個管道的閒置模式 模組參數 工具更換模式
內部循環時間	每·1·比特使用者資料·1·ms
附加功能	工具更換模式

特性	值
電氣介面	4x 插座 5 針 A 編碼 M12
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
內部功耗，額定工作電壓	典型值 65 mA
電源故障橋接	10 ms
每個管道的最大總輸出電流	4 x 1.6 A
每個管道的最大電源	4 x 1.6 A
隔離管道 - 管道	否
隔離管道 — 內部匯流排	是，具有中間電源
設備介面的數量	4