


軸向安裝套件 EAMM-A-R38-57A

訂貨編號: 1578138

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	31 mm
安裝位置	可選
最大轉速	8000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	3.2 kgmm ²
可傳遞的扭矩	3.6 Nm
產品重量	280 g
介面代碼, 驅動器	R38
介面代碼, 馬達輸入	57A
材料說明	RoHS 合規