


平行安裝元件  
EAMM-U-86-D60-60H-102  
訂貨編號: 1586276

FESTO



資料表

| 特性                | 值                     |
|-------------------|-----------------------|
| 尺寸                | 86                    |
| 安裝位置              | 可選                    |
| 齒輪比               | 1:1                   |
| 最大轉速              | 5000 1/min            |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III      |
| 儲存溫度              | -25 °C...60 °C        |
| 相對空氣濕度            | 0 - 95%               |
| 防護等級              | IP40                  |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C        |
| 慣性動量              | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| 與負載無關的摩擦扭矩        | 0.25 Nm               |
| 可傳遞的扭矩            | 9.5 Nm                |
| 產品重量              | 2470 g                |
| 介面代碼，驅動器          | D60B                  |
| 介面代碼，馬達輸入         | 60H                   |
| 材料說明              | RoHS 合規               |