


圓形氣缸
EG-4-20-PK-2
訂貨編號: 15888

FESTO



資料表

特性	值
行程	20 mm
活塞直徑	4 mm
緩衝	無緩衝
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	無
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	3.5 bar...7 bar
工作模式	推 單動
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	5 °C...60 °C
6 bar 時的理論力值，前進行程	4.9 N
理論最小彈簧返回力	1.5 N
理論最大彈簧回復力	2.6 N
產品重量	6 g
安裝方式	透過鎖緊螺帽
氣動介面	PK-2
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	高合金鋼
密封件材質	TPE-U(PU)
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	鍍鎳黃銅