


真空過濾器
VAF-PK-4
訂貨編號: 15889

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	3 mm
安裝位置	可選
過濾等級	50 µm
工作壓力	-0.95 bar...0 bar
關於工作壓力的提示	僅用於開放式真空系統
真空流量 = -0.75 bar	70 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
環境溫度	0 °C...40 °C
產品重量	6 g
安裝方式	管式安裝
氣動介面	PK-4，具有管接螺帽
管接螺帽材料	POM
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	織物 PA
外殼材質	PA
適合噴射脈衝	8 bar