

# 波紋吸盤

## VASB-30-1/8-SI

料號: 158978

FESTO

密封圈, 未包含在供貨範圍內.  
此型號將被停用至2012



### 技術參數

特性	值
額定尺寸	3 mm
吸盤直徑	30 mm
有效吸氣直徑	25 mm
設計結構	真空接口位於頂部 圓形, 1.5 層盤旋皺褶
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-40 ... 200 °C
70%真空時的起步阻力	34 N
產品重量	9 g
安裝螺紋	G1/8
吸盤安裝件	G 1/8
真空連接	G1/8
肖氏硬度	60 +/- 5
凸緣螺絲的材料訊息	鍛造鋁合金
材料備註	含有 PWIS
吸盤的材料訊息	VMQ (矽膠)