


連接電纜

KMP1-02-VI-12-X

產品代號: 158986

FESTO

可用的電纜長度為 1 到 99 m



代表範例

技術參數

特性	值
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	≤ 300 V
工作電壓範圍 DC	≤ 250 V
容許的電流負載	4 A
保護等級	IP65
環境溫度	5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
電氣連接	25-pin 插頭插座
電纜結構	25 x 0,75 mm ²
電纜直徑	13 mm
安裝類型	具夾緊具
外殼的材料訊息	壓鑄輕型合金
電纜護套的材料訊息	PE
卷曲接頭的材料訊息	銅合金 鍍銀