

**T型扣入式接頭**  
**NPKA-T-Q6-E-P10**

訂貨編號: 1590710

**FESTO**



**資料表**

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	4 mm
氣管插入深度	25.8 mm
安裝位置	可選
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
關於工作壓力的提示	水: 0 - 50 °C 時最大 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-: 水 (液態, 無冰)
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	12.5 g
氣動介面, 氣口 1	適用於氣管外徑 6 mm
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 6 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA66-GF30
螺紋密封件材料	NBR
套管材質	POM
氣管密封件材料	NBR