


壓力開關 PEV-1/4-A-SW27

訂貨編號: 159259

FESTO



資料表

特性	值
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
測得變量	相對壓力
測量方法	氣/電壓力轉換器
壓力測量範圍	1 bar...10 bar
工作壓力	1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
介質溫度	-20 °C...80 °C
環境溫度	-20 °C...100 °C
開關元件功能	轉換開關
最大開關頻率	3 Hz
最大開關輸出電壓 AC	250 V
最大開關輸出電壓 DC	250 V
最大輸出電流	4000 mA
操作電壓範圍 DC	12 V...250 V
電氣介面	4 針 插頭
安裝方式	擰入
安裝位置	可選
氣動介面	G1/4
產品重量	138 g
外殼材質	鍍鋅鋼
膜片材質	NBR
閾值設定範圍	1 bar...10 bar
防護等級	IP65
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L