


過濾器
LF-3/8-D-MIDI-A
訂貨編號: 159577

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	40 μm
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	2 bar...12 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	2700 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	700 g
安裝方式	管式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	G3/8
氣動介面，氣口 2	G3/8
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC