


油霧器 LOE-3/8-D-MIDI

訂貨編號: 159586

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
安裝位置	垂直 +/-5°
結構特點	標準比例油霧器
最大貯油量	110 cm³
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
油霧器功能的最小流量	8 l/min
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	5500 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	630 g
安裝方式	具有附件
氣動介面, 氣口 1	G3/8
氣動介面, 氣口 2	G3/8
材料說明	RoHS 合規
碗罩材料	PC