


油霧器
LOE-1/4-D-MINI
訂貨編號: 159621

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
系列	D
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
結構特點	標準比例油霧器
最大貯油量	45 cm ³
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
油霧器功能的最小流量	3 l/min
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	2300 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	270 g
安裝方式	具有附件
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
碗罩材料	PC